

DESCRIZIONE

OSMO CLEANER PLUS è un prodotto specificamente progettato per la pulizia alcalina delle membrane degli impianti di ultrafiltrazione ed osmosi inversa. Il prodotto è particolarmente efficace nella rimozione del fouling biologico grazie all'azione chelante del suo principio attivo.

APPLICAZIONE E DOSAGGI

L'OSMO SCALANT PLUS deve essere diluito in una soluzione di acqua osmotizzata. Non usare il prodotto puro sulle membrane.

PROPRIETA' TIPICHE

- Punto di scorrimento (C°) - ND
- Densità (20 C°) - 1.2 ± 0.02
- Viscosità (cP, 20 C°) - < 100
- Solubilità in acqua (% peso) - Completa
- Stato fisico – Liquido
- pH t.q. - (1%) 10.7 - 12.7
- Flash Point (C°) - NESSUNO
- Temperatura di autoaccensione - ND
- Limite di esplosività superiore (% vol.) n.d
- Colore – da incolore a giallo pallido
- Odore - caratteristico

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari.

Tenere i recipienti ben chiusi. Mantenere un'adeguata ventilazione dei locali.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore o di possibile innesco.

Consultare sempre la SDS (scheda di sicurezza).

MANIPOLAZIONE, SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

manipolare il prodotto in vicinanza a docce di emergenza o procurare di avere a disposizione bottiglie per il lavaggio degli occhi osservare, durante le operazioni di miscelazione e di trasferimento, misure protettive contro le scariche elettrostatiche proteggere gli occhi da vapori o nebbie evitare il contatto con gli occhi e la pelle stoccare lontano da ogni possibile fonte di accensione come sorgenti di calore, scintille o fiamme libere conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da sostanze incompatibili conservare in recipienti ben chiusi

CONFEZIONI: 1000 L – altre confezioni su richiesta.